


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABH/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; Plini; agresivni mediji
--------	-----------------------------------

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Tlačna trdnost	[bar]	30
----------------	-------	----

Tekočine

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Plini

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
----------------------	--------	---------

Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Plini

Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
----------------------	--------	------------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----

Odzivni časi


Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABH/10M

Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	Hastelloy C-4 (2.4610)
Material v stiku z medijem	Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 10 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključek	



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo