


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ABB /US-100



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	45
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Uporaba		območje visoke temperature
Mediji		Tekočine; Plini
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Tekočine

Uporaba		območje visoke temperature
Temperatura medija	[°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	45
------------------	------	----

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	300
-----------------------	---------	-----


Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ABB /US-100

Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	8213
Mehanski podatki		
Teža	[g]	87,5
Ohišje		Izvedba za adapter
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m		
		



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ABB /US-100

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo