


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ADB/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2
---------------------	-------

Območje uporabe

Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	300

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	27 x 27 x 72
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2

SF3306




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto


SFR12ADB/US-100

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 (5 x 0.5mm²) m



Priključek



BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo