
SF0711

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12AACE1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka		
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Območje uporabe		
Uporaba		Ex okolje cona 1
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	5
Tekočine		
Uporaba		Ex okolje cona 1
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Električni podatki		
Priključek na nadzorni monitor		VS 0200 Exi
Območje merjenja/nastavitve		
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	0...60
Največja občutljivost	[cm/s]	0...20
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	7
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	2...20
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	2...20
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		PTFE
Material v stiku z medijem		PTFE
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

SF0711


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12AACE1

Električni priključek

Kabel: 2 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo