


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ABB /US-100



notranji navoj M18 x 1,5



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	55
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Uporaba		območje visoke temperature
Mediji		Tekočine; Plini
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	55
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	300
-----------------------	---------	-----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Pogoji okolja

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	8213



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ABB /US-100

Mehanski podatki


Teža	[g]	88
Ohišje		Izvedba za adapter
Mere	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo