


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABBE0

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF111A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 0
Temperatura medija [°C]	-20...60
Tlačna trdnost [bar]	300

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 0
Temperatura medija [°C]	-20...60

Plini

Temperatura medija [°C]	-20...60
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200 Ex i
--------------------------------	--------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine


Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABBE0

Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		M12 x 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo