




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR14ABA/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF5200 + E40099

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek

G 1/4 zunanji navoj

Območje uporabe

Uporaba

območje visoke temperature

Mediji

Tekočine; Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

30

Tekočine

Uporaba

območje visoke temperature

Temperatura medija [°C]

-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor

VS 0200

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]

3...300

Največja občutljivost [cm/s]

3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]

200...2000

Največja občutljivost [cm/s]

200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]

15

Odzivni časi

Vklonni čas [s]

1...10

Tekočine

Vklonni čas [s]

1...10




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto


SFR14ABA/US-100

Plini	
Vklopni čas	[s] 1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo