


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12XBK/6M



1 maks. zatezni moment 30 Nm



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	30
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj

Območje uporabe

Mediji		Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija	[°C]	5...70
Tlačna trdnost	[bar]	30

Tekočine

Temperatura medija	[°C]	5...70
--------------------	------	--------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	30
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...60
Največja občutljivost	[cm/s]	3...40

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	7
-----------------------	---------	---

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	2...20
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	2...20

Pogoji okolja

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Dovoljenja/preverjanja


Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	8213



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12XBK/6M

Mehanski podatki		
Teža	[g]	389,5
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Material v stiku z medijem		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Dolžina inštalacije EL	[mm]	45
Pribor		
V sklopu dobave		tesnila: 1, PTFE
Opombe		
Opombe		Za tesnjenje uporabite vključeno PTFE tesnilo.
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo