


Kontrolnik pretoka

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 notranji navoj M18 x 1,5
2 nastavitvene tipke



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Procesni priključek

M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji

Tekočine; Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

300

Tekočine

Temperatura medija [°C]

-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...36 DC; (skladno s SELV/PELV)

Poraba toka [mA]

< 90

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

15; (optično signalizirano)



Kontrolnik pretoka

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Vhodi/izhodi			
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 2	
Izhodi			
Skupno število izhodov		2	
Izhodni signal		preklopni signal	
Električna izvedba		PNP	
Število digitalnih izhodov		2	
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250	
Zaščita pred kratkim stikom		da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje merjenja/nastavitve			
Tekočine			
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300	
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60	
Plini			
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000	
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800	
Natančnost / odstopanja			
Temperaturni gradient	[K/min]	300	
Odzivni časi			
Vklopni čas	[s]	1...10	
Tekočine			
Vklopni čas	[s]	1...10	
Plini			
Vklopni čas	[s]	1...10	
Programska oprema/programiranje			
Poravnava preklopne točke		potisni gumb	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice		[°C]	-25...80
Zaščita			IP 67
Dovoljenja/preverjanja			
Odpornost na šoke		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam		DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki			
Mere		[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja			M18 x 1,5
Materiali			PBT-GF20



Kontrolnik pretoka

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

