


Kontrolnik pretoka

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5003

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 notranji navoj M18 x 1,5
2 nastavitvene tipke



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Procesni priključek

M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji

Tekočine; Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

300

Tekočine

Temperatura medija [°C]

-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...36 DC; (skladno s SELV/PELV)

Poraba toka [mA]

< 90

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

15; (optično signalizirano)



Kontrolnik pretoka

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi		
Skupno število izhodov		2
Izhodni signal		preklopni signal
Električna izvedba		NPN
Število digitalnih izhodov		2
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	300
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potisni gumb
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materiali		PBT-GF20



Kontrolnik pretoka

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

