


Kontrolnik pretoka

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 notranji navoj M18 x 1,5
2 nastavitvene tipke



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; Plini; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-5...10
Obratovalna napetost [V]	85...265 AC
Nazivna napetost AC [V]	< 240
Zaščitni razred	II
Odpornost na napačno polarnost	ne
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	15; (optično signalizirano)



Kontrolnik pretoka

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Izhodni signal		preklopni signal
Električna izvedba		rele
Število digitalnih izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Obremenljivost kontakta		3 A (250 V AC / 30 V DC); (število preklonnih ciklov: 20 milijonov mehansko; preklonni cikli pri obremenitvi 3 A: 100.000 električno; vrsta izklopa: običajno odprto)
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje merjenja/nastavitve		
Dolžina tipala D	[mm]	45
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	300
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklone točke	potisni gumb	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	254,4
Mere	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja	M18 x 1,5	
Materiali	PBT-GF20	
Material v stiku z medijem	titan (3.7035); O-obroč: FFKM 8 x 1,5	



Kontrolnik pretoka

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj
---------------------	--------------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje
------------------	---

Opombe

Opombe	Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku.
--------	---


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključek

Napotek miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje