


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABA/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF5200 + E40096

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visokega tlaka
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Tekočine

Uporaba	območje visokega tlaka
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABA/US-100


Plini	
Vklopni čas	[s] 1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo