


## Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABB/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF5200 + E40096

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Značilnosti izdelka

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
|---------------------|---------------------|

## Območje uporabe

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Uporaba                 | območje visoke temperature |
| Mediji                  | Tekočine; Plini            |
| Temperatura medija [°C] | -25...80                   |
| Tlačna trdnost [bar]    | 30                         |

## Tekočine

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Uporaba                 | območje visoke temperature |
| Temperatura medija [°C] | -25...80                   |

## Plini

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Temperatura medija [°C] | -25...80 |
|-------------------------|----------|

## Električni podatki

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Priključek na nadzorni monitor | VS3000 |
|--------------------------------|--------|

## Območje merjenja/nastavitve

## Tekočine

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nastavitveno območje [cm/s]  | 3...300 |
| Največja občutljivost [cm/s] | 3...60  |

## Plini

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Nastavitveno območje [cm/s]  | 200...2000 |
| Največja občutljivost [cm/s] | 200...800  |

## Natančnost / odstopanja

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
|-------------------------------|----|

## Odzivni časi

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vklopni čas [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

## Tekočine


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vklopni čas [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|




## Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABB/US-100

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plini                                                         |                                |
| Vklopni čas                                                   | [s] 1...10                     |
| Pogoji okolja                                                 |                                |
| Zaščita                                                       | IP 67                          |
| Mehanski podatki                                              |                                |
| Ohišje                                                        | Izvedba navoja                 |
| Materiali                                                     | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
| Material v stiku z medijem                                    | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
| Procesni priključek                                           | G 1/2 zunanji navoj            |
| Pribor                                                        |                                |
| V sklopu dobave                                               | tesnila: 2 x AMF 30            |
| Opombe                                                        |                                |
| Embalažna enota                                               | 1 Kosov                        |
| Električni priključek                                         |                                |
| Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |                                |



## Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| BK = | črn         |
| WH = | belo        |
| GY = | sivo        |