


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ZBB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF5301 + E40096

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	0...120

Plini

Temperatura medija [°C]	0...100
-------------------------	---------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine


Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ZBB

Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Pribor		
V sklopu dobave		tesnila: 2 x AMF 30
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo