


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ZDT /6M



1 notranji navoj M18 x 1,5



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	45
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Uporaba		območje visoke temperature
Mediji		Tekočine; Plini; agresivni mediji
Tlačna trdnost	[bar]	100

Tekočine

Temperatura medija	[°C]	0...120
--------------------	------	---------

Plini

Temperatura medija	[°C]	0...100
--------------------	------	---------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	45
------------------	------	----

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	300
-----------------------	---------	-----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Pogoji okolja

Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ZDT /6M

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let]	8096	

Mehanski podatki

Teža [g]	449,5	
Ohišje	Izvedba za adapter	
Mere [mm]	M18 x 1,5	
Oznaka navoja	M18 x 1,5	
Materiali	titan (3.7035)	
Material v stiku z medijem	titan (3.7035); O-obroč: FKM 80 Shore A	
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj	


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 6 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo