


SF521A



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG18ABB/2G /6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	156
Procesni priključek		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Območje uporabe

Uporaba		območje visoke temperature
Mediji		Tekočine; Plini
Temperatura medija	[°C]	-20...70
Tlačna trdnost	[bar]	30

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--------------------------------	--	-------------------------------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	156
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----


SF521A



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG18ABB/2G /6M

Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Oznaka ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2,665
Ohišje		cilindrično
Mere	[mm]	Ø 18
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Opombe		
Opombe	Načeloma tipski preizkus v skladu 94/9/ES (ATEX) upošteva le pogoje ozračja (0,8...1,1 bara).	
	Za tlake zunaj tega območja mora uporabnik oceniti in odobriti uporabo.	
	Upoštevajte navodila za uporabo in certifikat tipskega preizkusa.	
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo