


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ZDB /6M



1 notranji navoj M18 x 1,5



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	45
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Uporaba		območje visoke temperature
Mediji		Tekočine; Plini
Tlačna trdnost	[bar]	300

Tekočine

Temperatura medija	[°C]	0...120
--------------------	------	---------

Plini

Temperatura medija	[°C]	0...100
--------------------	------	---------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	45
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	300
-----------------------	---------	-----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Pogoji okolja


Zaščita		IP 67
---------	--	-------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFD10ZDB /6M

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	8096
Mehanski podatki		
Teža	[g]	454,5
Ohišje		Izvedba za adapter
Mere	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materiali		slepa matica: legirano jeklo; Kabelska uvodnica: FKM; samo za kabelsko uvodnico: medenina ponikljano; Vložek: medenina ponikljano
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo