




Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | notranji navoj M18 x 1,5 |
| 2 | nastavitvene tipke |



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji		Tekočine; Plini
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Tekočine

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Plini

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka	[mA]	< 90
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	15; (optično signalizirano)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	2
------------------------	---



Kontrolnik pretoka

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	2
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine	
Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60
Plini	
Nastavitveno območje [cm/s]	200...3000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	300
-------------------------------	-----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potisni gumb
---------------------------	--------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mehanski podatki

Mere [mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja	M18 x 1,5
Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------



Kontrolnik pretoka

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

