


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor temperature

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]

-10...10

Obratovalna napetost [V]

< 230 AC

Maks. poraba moči [VA]

3

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

30

Število kanalov

1

Izhodi

Električna izvedba

rele

Obremenljivost kontakta

4 A, 250 V AC

Spremljanje funkcije preklopa pretoka

rele privlači pri pretoku

Spremljanje funkcije preklopa temperature

rele privlači pri prekoračitvi temperature

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

potenciometer

Izbira tekočine / plini

drsno stikalo

Nastavitev preklopne točke

potenciometer

Temperaturno območje [°C]

0...120



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke	[K]	4
--	-----	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče


Opombe

Embalazna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek



- 1: Nadzor temperature
 2: Spremljanje pretoka
 Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo