

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]

-10...10

Obratovalna napetost [V]

< 230 AC

Maks. poraba moči [VA]

3

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

30

Število kanalov

1

Izhodi

Električna izvedba

rele

Obremenljivost kontakta

4 A, 250 V AC

Spremljanje funkcije preklopa pretoka

rele privlači pri pretoku

Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa

rele izpada pri pretrgu žice in kratkem stiku

Odzivni časi

Vklopni čas [s]

< 10

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklapne točke

potenciometer

Izbira tekočine / plini


dršno stikalo



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: 16 x ...2,5 mm ²		
Priključek		



- 1: Relais Nadzor napeljave
 2: Relais Spremljanje pretoka
 Barva žil :
 BN = rjava
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo