


Kontrolnik pretoka

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5100

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 notranji navoj M18 x 1,5
2 nastavitvene tipke



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; Plini; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA]	< 80
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	15; (optično signalizirano)



Kontrolnik pretoka

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Izhodni signal		preklopni signal
Električna izvedba		PNP
Število digitalnih izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Dolžina tipala D	[mm]	45
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	300
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	potisni gumb	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	251,5
Mere	[mm]	M18 x 1,5



Kontrolnik pretoka

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Oznaka navoja	M18 x 1,5
Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	titan (3.7035); O-obroč: FKM 80 Shore A
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------

Opombe



Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



P = žica za programiranje za oddaljeno umerjanje