


Kontrolnik pretoka

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 notranji navoj M18 x 1,5
2 nastavitvene tipke



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA]	< 90; (brez obremenitve)
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	15; (optično signalizirano)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	analogni signal
Število analognih izhodov	1



Kontrolnik pretoka

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Maks. obremenitev	[Ω]	500
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...60

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mehanski podatki

Mere	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		titan (3.7035); O-obroč: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, 2-barvni
--------	----------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

