

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	Spremljanje pretoka; Nadzor napeljave
---------	---------------------------------------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-20...20
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	70
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	30
Število kanalov		1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa	rele izpada pri pretrgu žice

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	< 10
-------------	-----	------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklapne točke	potenciometer
Izbira tekočine / plini	dršno stikalo

Pogoji okolja


Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 40



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Terminali stopnje zaščite	IP 20	
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere [mm]	75 x 55 x 110	
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: 16 x ...2,5 mm²		
Priključek		



- 1: Relais Nadzor napeljave
 2: Relais Spremljanje pretoka
 Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo