


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	Spremljanje pretoka
Mediji	Tekočine

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-10...10
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Poraba toka [mA]	< 45
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 20
Število kanalov	1

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	izhod pri pretoku vklopi VKLOP
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa	izhod pri pretrgu žice vklopi IZKLOP
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Programska oprema/programiranje


Poravnava preklopne točke	potenciometer
---------------------------	---------------



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 50
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	624
Mehanski podatki		
Teža	[g]	142,5
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: 12 x ...2,5 mm ²		
Priključek		



Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo