


Kontrolnik pretoka

SCR12ABAFPKG/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5000 + E40096

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Procesni priključek

G 1/2 zunanji navoj

Območje uporabe

Mediji

Tekočine

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...36 DC

Poraba toka [mA]

< 45

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Izhodi

Skupno število izhodov

1

Izhodni signal

preklopni signal

Električna izvedba

PNP

Število digitalnih izhodov

1



Kontrolnik pretoka

SCR12ABAFPKG/PH

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje [cm/s]		3...300
Največja občutljivost [cm/s]		3...60
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient [K/min]		15
Odzivni časi		
Vklopni čas [s]		1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-20...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Pribor		
V sklopu dobave		tesnila: 2 x AMF 30 izvijač
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov




Kontrolnik pretoka

SCR12ABAFPKG/PH

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Priključek



Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn