




Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 Potenciometer

Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
Procesni priključek	Ø 23 mm
Območje uporabe	
Temperatura medija [°C]	-10...50
Tlačna trdnost [bar]	1
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	50
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
Izhodi	
Izhodni signal	preklopni signal
Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Območje merjenja/nastavitve	
Plini	
Nastavitveno območje [cm/s]	100...1000
Največja občutljivost [cm/s]	100...400
Natančnost / odstopanja	
Temperaturni gradient [K/min]	5



Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOG/24VDC

Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	3...60
Plini		
Vklopni čas	[s]	3...60
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	potenciometer	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	1294
Odobritev UL	UL odobritev št.	I029
	Številka datoteke UL	E174189
Mehanski podatki		
Teža	[g]	192,5
Mere	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiali	ohišje: PBT; površina senzorja: titan	
Material v stiku z medijem	PBT; titan	
Procesni priključek	Ø 23 mm	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilna objemka: 1, E40048	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

SL5105




Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOG/24VDC

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjava
BK =	modro
WH =	črn
	belo