


SL5201



Monitor pretoka zraka

SLG23XEE40KG/2M/BS



Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
Procesni priključek	Ø 23 mm
Območje uporabe	
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Temperatura medija [°C]	35...65
Tlačna trdnost [bar]	1
Električni podatki	
Toleranca obratovalne napetosti [%]	-10...10
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Poraba toka [mA]	< 35
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	90
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
Izhodi	
Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	analogni signal
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod napetosti [V]	0...10
Območje merjenja/nastavitve	
Območje pretoka [cm/s]	200...2000
Opomba o območju pretoka	= 1...10 V



Monitor pretoka zraka

SLG23XEE40KG/2M/BS

Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	726
Mehanski podatki		
Teža	[g]	219
Mere	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiali		ohišje: PBT; površina senzorja: titan
Material v stiku z medijem		PBT; titan
Procesni priključek		Ø 23 mm
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilna objemka: 1, E40048
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²		
Spojnik: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno		
		

SL5201



Monitor pretoka zraka

SLG23XEE40KG/2M/BS

Priključek

