


Kontrolnik pretoka

SCM12ABBFPG/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5000 + E40101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	M12 x 1

Območje uporabe

Mediji	Tekočine
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...36 DC
Poraba toka [mA]	< 45
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP



Kontrolnik pretoka

SCM12ABBFPKG/PH

Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje merjenja/nastavitve	
Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60
Natančnost / odstopanja	
Temperaturni gradient [K/min]	15
Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Programska oprema/programiranje	
Poravnava preklopne točke	potenciometer
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	M12 x 1
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	funkcija 11 x LED
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30 izvijač
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

ST1605





Kontrolnik pretoka

SCM12ABBFPKG/PH

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn