

## Kontrolnik pretoka

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5000 + E40101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Značilnosti izdelka

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
| Procesni priključek       | M12 x 1                       |

## Območje uporabe

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Mediji                  | Tekočine |
| Temperatura medija [°C] | -25...80 |
| Tlačna trdnost [bar]    | 30       |

## Električni podatki

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]             | 20...36 DC |
| Poraba toka [mA]                     | < 45       |
| Zaščita pred obratno polarnostjo     | da         |
| Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 20       |

## Vhodi/izhodi

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
|---------------------------|-------------------------------|

## Izhodi

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Skupno število izhodov | 1                |
| Izhodni signal         | preklopni signal |
| Električna izvedba     | PNP              |



## Kontrolnik pretoka

SCM12ABBFPG/US-100-IPF

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Število digitalnih izhodov                       | 1                                                            |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                                          |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400                                                          |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                                                           |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno                                                     |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                                                           |

## Območje merjenja/nastavitve

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nastavitveno območje [cm/s]  | 3...300 |
| Največja občutljivost [cm/s] | 3...60  |

## Natančnost / odstopanja

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
|-------------------------------|----|

## Odzivni časi

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vklopni čas [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

## Programska oprema/programiranje

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Poravnava preklopne točke | potenciometer |
|---------------------------|---------------|

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
| Zaščita                  | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mere [mm]                  | M12 x 1                       |
| Oznaka navoja              | M12 x 1                       |
| Materiali                  | PBT-GF20                      |
| Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti) |
| Procesni priključek        | M12 x 1                       |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Prikaz | funkcija | 11 x LED |
|--------|----------|----------|

## Pribor

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| V sklopu dobave | tesnila: 2 x AMF 30<br>izvičaj |
|-----------------|--------------------------------|

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



# ST1609



## Kontrolnik pretoka

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

### Priključek

