


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ABA/US-100-H

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Plini

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ABA/US-100-H

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		M12 x 1

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
WH = modro
 belo