

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14ABA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Plini

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14ABA

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo