

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14ZBB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	0...120

Plini

Temperatura medija [°C]	0...100
-------------------------	---------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Plini

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

ST2300



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14ZBB

Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo