


Alternativni izdelki: SI5000 + E40107

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	1/2" NPT

Mediji		Tekočine
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Obratovalna napetost	[V]	20...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 45
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 20

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1



Kontrolnik pretoka

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potenciometer
---------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek	1/2" NPT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Kontrolnik pretoka

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Priključek

