


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	1/2" NPT

Območje uporabe

Uporaba	območje visokega tlaka
Mediji	Tekočine
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	70...140 AC
Poraba toka [mA]	< 40
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	rele
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Zaščita pred kratkim stikom	ne



Kontrolnik pretoka

SCN12ADBAKOW/LS

Zaščita pred preobremenitvijo	ne
-------------------------------	----

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	300
-----------------------	---------	-----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potenciometer
---------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	1/2" NPT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključek

