


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ABA/US-100-H

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	5...15
-----------------------------	--------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ABA/US-100-H

Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



BN = Barva žil :
 WH = rjava
 YE = belo
 GN = rumeno
 zeleno