


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	1/2" NPT

Območje uporabe

Uporaba	območje visokega tlaka
Mediji	Tekočine
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	70...140 AC
Poraba toka [mA]	< 40
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	rele
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Zaščita pred kratkim stikom	ne




Kontrolnik pretoka

SCN12ADBAKOW/LS

Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	15
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		1/2" NPT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A



Priključek

