




Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	M16 x 1,5

Območje uporabe

Mediji		Tekočine
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 45
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)



Kontrolnik pretoka

SCM16ABAFPKG/US

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke		potenciometer
---------------------------	--	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	M16 x 1,5
Oznaka navoja		M16 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		M16 x 1,5

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Kontrolnik pretoka

SCM16ABAFPKG/US

Priključek

