


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: ST1306

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1,75
---------------------	------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	0...120

Plini

Temperatura medija [°C]	0...100
-------------------------	---------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini


Nastavitveno območje [cm/s]	200...1500
Največja občutljivost [cm/s]	200...800



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Natančnost / odstopanja	
Temperaturni gradient [K/min]	15
Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1,75
Oznaka navoja	M12 x 1,75
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	M12 x 1,75
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 6 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Priključek	



Barva žil :

BN = rjavo

GN = zeleno

WH = belo

YE = rumeno