


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Procesni priključek

1/4" NPT

Območje uporabe

Mediji

Tekočine

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...36 DC

Poraba toka [mA]

< 45

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Izhodi

Skupno število izhodov

1

Izhodni signal

preklopni signal

Električna izvedba

PNP

Število digitalnih izhodov

1

Funkcija izhoda

vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)



Kontrolnik pretoka

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke		potenciometer
---------------------------	--	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		1/4" NPT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Pribor

V sklopu dobave		izvijač
-----------------	--	---------

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



ST2614



Kontrolnik pretoka

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjavo
BK = modro
črn