


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5000 + E40127

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

**Značilnosti izdelka**

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	1/2" NPT

Območje uporabe

Mediji	Tekočine
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...36 DC
Poraba toka [mA]	< 45
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1



Kontrolnik pretoka

SCN12ABAFPKG/PH

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje [cm/s]		3...300
Največja občutljivost [cm/s]		3...60
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient [K/min]		15
Odzivni časi		
Vklopni čas [s]		1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-20...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		1/2" NPT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov





Kontrolnik pretoka

SCN12ABAFPKG/PH

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn