


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ADB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visokega tlaka
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300

Tekočine

Uporaba	območje visokega tlaka
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	5...15
-----------------------------	--------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----


ST3005



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ADB

Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Priključek	



	Barva žil :
BN =	rjavo
WH =	belo
YE =	rumeno
GN =	zeleno