


Temperaturni prenosnik

TA-050CLEN14-A-ZVG/US



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1	
Merilno območje	0...100 °C	32...212 °F
Procesni priključek	povezava z navojem 1/4" NPT	
Dolžina inštalacije EL	[mm]	50

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost	[bar]	400

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 30
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	analogni signal
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka [mA]	4...20
Maks. obremenitev [Ω]	(Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	0...100 °C	32...212 °F
-----------------	------------	-------------

Ločljivost

Ločljivost analognega izhoda	[K]	0,04
------------------------------	-----	------


TA3317



Temperaturni prenosnik

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

Priključek



OUT: analogni izhod
barve skladno z DIN EN 60947-5-2