




Temperaturni senzor s procesnim priključkom

TM-050KCED10- /US/ IV

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TM4511 + E33403

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Aseptoflex navoj
- 2 Aseptoflex tesnilni rob



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
Procesni priključek	G 1 Aseptoflex Vario	
Dolžina inštalacije EL [mm]	63,8	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)	
Uporaba	področje higiene	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	50	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	50	
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	5 / 14; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	229
----------	-----



Temperaturni senzor s procesnim priključkom

TM-050KCED10- /US/ IV

Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek	G 1 Aseptoflex Vario
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	Ra: < 0,6
Premer tipala [mm]	10
Dolžina inštalacije EL [mm]	63,8

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
	Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

