


TS2451



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD06 .../US



1 priključitveno območje, glejte opombo



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-100...600 °C	-148...1112 °F
Procesni priključek	Ø 6 mm	
Dolžina inštalacije EL [mm]	50; (temperature medija < 200 °C: 100)	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)
Mediji	tekočine in plini
Minimalna globina potopa [mm]	15

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	100	
Merilno območje		-100...600 °C	-148...1112 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	12 / 34; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	----------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	11415,5
------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	80,1
Mere [mm]	Ø 6
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	Ø 6 mm
Premer tipala [mm]	6
Dolžina inštalacije EL [mm]	50; (temperature medija < 200 °C: 100)

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
--------	---

TS2451



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD06 .../US
Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PTFE; temperaturno odporno do 250 °C

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

