


Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KCID10-...../US/


DNV
 DNV.COM/AF

Značilnosti izdelka

Merilno območje	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesni priključek	Ø 10 mm	
Dolžina inštalacije EL [mm]	42	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	160	
Opomba o stopnji tlaka	pri vgraditvi v privijalo z navojnim obročem	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	42	
Merilno območje	-50...250 °C	-58...482 °F
Opomba o merilnem območju	stacionarno: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
----------------	-------------------------	--

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	12 / 39; (po DIN EN 60751)	
-----------------------------------	----------------------------	--

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	11415,5
------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	86,6
Mere [mm]	Ø 10
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PFA/PTFE
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek	Ø 10 mm
Premer tipala [mm]	10
Dolžina inštalacije EL [mm]	42

TS2056



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KCID10-...../US/

Opombe

Opombe

Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PTFE

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

