




Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD10-...../US/



Značilnosti izdelka		
Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključek	Ø 10 mm	
Območje uporabe		
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost	[bar]	160
Minimalna globina potopa	[mm]	15
Električni podatki		
Zaščitni razred	III	
Območje merjenja/nastavitve		
Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
Natančnost / odstopanja		
Natančnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Odzivni časi		
Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	6 / 25; (po DIN EN 60751)
Pogoji okolja		
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	11415,5
Mehanski podatki		
Teža	[g]	98
Ohišje	Merilna tipala	
Mere	[mm]	Ø 10
Materiali	legirano jeklo	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Procesni priključek	Ø 10 mm	
Premier tipala	[mm]	10
Opombe		
Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.	
Embalažna enota	1 Kosov	



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD10-...../US/

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

