


Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD10-...../US/



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključek	Ø 10 mm	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	6 / 25; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	11415,5
------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	95,5
Ohišje	Merilna tipala
Mere [mm]	Ø 10
Materiali	legirano jeklo
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek	Ø 10 mm
Premer tipala [mm]	10

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalážna enota	1 Kosov



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD10-...../US/

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

