


Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključek	povezava z navojem M5 zunanji navoj	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Montaža	kontaktni senzor za trdne snovi	

Električni podatki

Zaščitni razred	III	
-----------------	-----	--

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (po DIN EN 60751)
-------------------------------	-----	--------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67	
---------	-------	--

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Let]	11415,5

Mehanski podatki

Teža	[g]	38,7
Ohišje	navojni senzor	
Mere	[mm]	M5 / L = 26
Oznaka navoja	M5	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1,5
Procesni priključek	povezava z navojem M5 zunanji navoj	

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--

Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

