




Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-250KCKD6-...../US/

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TS9289

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)
Mediji	tekočine in plini
Minimalna globina potopa [mm]	15

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	125
Mere [mm]	Ø 6
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); FKM
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Premer tipala [mm]	6

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota	1 Kosov

Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-250KCKD6-...../US/

Električni priključek

Kabel: 2,5 m, FKM

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

