


Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-250KLKD6-...../US/



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključek	Ø 6 mm	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III	
-----------------	-----	--

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (po DIN EN 60751)	
-----------------------------------	---------------------------	--

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67	
---------	-------	--

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	11415,5	
------------	---------	--

Mehanski podatki

Teža [g]	95,45	
Ohišje	Merilna tipala	
Mere [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materiali	legirano jeklo	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Procesni priključek	Ø 6 mm	
Premer tipala [mm]	6	

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.	
Embalážna enota	1 Kosov	

Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-250KLKD6-...../US/

Električni priključek

Kabel: 2,5 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

